



Spezifikationen UV-Druck Kasette | specification UV-print cassette

Kleiner Druckbereich | *small print area*



Großer Druckbereich | *large print area*



- alle Angaben sind in Millimeter
- A- und B-Seite separat schicken
- zwei Versionen: Druckdaten mit darüber gelegtem Template (Ansicht) und einmal ohne Template
- zulässige Dateiformate: PDF, TIFF
- Schriften in Pfade umgewandelt einbetten
- Farbmodus CMYK
- Auflösung: min. 300 dpi
- maßstabsgetreu 1:1
- keine Schnitt-, Passermarken, Farbkontrollstreifen oder Schneidlinien
- Hintergrundbild im Beschnitt weiterlaufen lassen
- Abstand von 2 mm zwischen wichtigen Informationen und Kante
- Beschnitt von 3 mm ringsherum hinzufügen und Löcher im Layout nicht aussparen
- unbedruckter Bereich 1 mm zum Rand
- Bei Unterdruckung (nicht transparent) sowie Glanzlack betreffende Bereiche in einer klar erkennbaren Farbe anlegen.
- monochrome Motive als Vektor (zu bedruckende Bereiche 100% schwarz einfärben)

- all dimensions are in millimeters
- send A and B side in separate files
- two versions: Print data with template as overlay (view) and one without template
- excepted file formats: PDF, TIFF
- imbedded fonts converted into paths
- color mode CMYK
- resolution: min. 300 dpi
- true to scale 1: 1
- no cutting marks, pass marks, color control strips or cutting lines
- let background image continue in trim
- spacing of 2 mm between text / important information and edge
- add 3 mm bleed around and don't omit cut outs in layout
- unprinted area 1 mm to the edge
- In case of underprinting (not transparent) and gloss finish create relevant areas in a clearly recognizable colour
- monochrome motives as vector (to be printed areas coloured 100% black)